

Rohrreinigungsmaschine G75

Der Spezialist für kleine Rohrdurchmesser

Stabile Aluminium-Trommel
mit wechselbarem Wellen-
Magazin.

Für Rohre
20 bis 75 mm Ø

NEU: mit drehmomentstarker
Bosch-Professional-Antriebs-
maschine 230 V mit Drehzahl-
regulierung.

Die G75 ist für Abflüsse in Küche, Bad
oder Waschküche sowie für Rohr-
leitungen bis 75 mm Ø hervorragend
geeignet. Mit den widerstandsfähigen
Flexikern®-Rohrreinigungswellen
beseitigt sie mühelos selbst hartnäckige
Verstopfungen.

Das patentierte Schiebe-Spannfutter
zur Arretierung der Flexikern®-Welle
ist direkt in den Griffschutz einge-
baut. Es stellt sich automatisch auf
verschiedene Wellendurchmesser ein.



Auf
Wunsch auch mit
T-Nut-Kupplung
lieferbar!*

Das schnelle Arbeiten mit dem
praktischen Schiebe-Spannfutter:

- 1 Schieben Sie den Griffschutz nach vorne, um die Flexikern® Rohrreinigungswelle zu lösen.
- 2 Ziehen Sie die Welle ein Stück aus der Trommel.
- 3 Schieben Sie den Griffschutz nach hinten, um die Welle zu arretieren.
- 4 Betätigen Sie den Motorschalter, fahren Sie die rotierende Welle in die Rohrleitung und wiederholen den Vorgang.




Die handliche Maschine ist mit einem patentierten Schiebe-Spannfutter ausgerüstet, das direkt in den Griffschutz eingebaut ist. Nach hinten geschoben arretiert das Futter die Flexikern®-Rohr-reinigungswelle, eine Bewegung nach vorne löst die Welle.

Sie können damit die Welle schneller in das Rohr einführen, schneller zurück-ziehen und haben die Welle jederzeit unter Kontrolle.

Bei starken Verstopfungen haben Sie die Möglichkeit mit arretierter Flexikern®-Welle mit Druck auf der Stelle zu bohren. Außerdem werden die Rohrwandungen auf ganzer Länge auf Grund der hohen Motordrehzahl (stufenlos 0-600 U/ min.) von der rotierenden Reinigungswelle freigeschlagen.

Sie arbeiten schnell und effektiv, ohne den Arbeitsplatz zu verschmutzen.





Schnell-Ladeeinrichtung


Zur Umstellung auf eine andere Wellengröße lösen Sie drei Schrauben, ziehen das Trommelvorderteil ab und setzen ein anderes Wellen-Magazin ein. Einfach, schnell und sauber! Ein Metallkonus greift in das Wellen-Magazin und verhindert ein Überschlagen der Welle in der Trommel bei hoher Belastung.



Gestell

als Zubehör macht aus Ihrer G75 eine Standschneidmaschine.

Bestell-Nr. 50830



Wellenführung für den schonenden Einsatz am WC. Bestell-Nr. 50825



Wellen-Magazine

Hergestellt aus leichtgewichtigem, bruchsicherem Kunststoff. Beliebig mit Flexikern®-Wellen zu bestücken. Benötigen dank kompakter Form wenig Platz. Bestell-Nr. 50710

CABERE® G75

Technische Daten

Gewicht:

3,8 kg ohne Welle

Abmessungen:

Länge 42 cm, Trommel-Ø 22 cm

Trommel:

Stabile Aluminium-Trommel mit wechselbarem Wellen-Magazin. Ein spezieller Konus verhindert ein Überschlagen der Reinigungswelle in der Trommel. Max. Fassungsvermögen: 15 m x 8 mm Ø oder 10,5 m x 10 mm Ø Flexikern®-Welle

Motor:

Wartungsfreier Elektromotor 0,3 kW mit Getriebe, 230 V, CE, doppelt VDE geschützt, stufenlose Drehzahlregulierung 0-600 U/min., mit Rechts- & Linkslauf. Auf Anfrage ist statt dessen ein entsprechender Akku-Motor lieferbar.

Patentiertes Schiebe-Spannfutter:

Griffschutz nach hinten gezogen, arretiert die Welle, nach vorne geschoben löst die Welle. Stellt sich automatisch ohne Werkzeugeinsatz oder zusätzliche Teile auf verschiedene Wellendurchmesser ein.

Transportkoffer

Stabiler Kunststoffkoffer mit Tragegriff und Lüftungsschlitzen. Mit praktischem Ablagefach für ein zweites Wellenmagazin. Bestell-Nr. 50705



G75 Köpfe-Set, 5tlg.

(Grundausstattung Set 1, 2+3)

Best.-Nr. 55400



Rohrreinigungsköpfe:

Federfräskopf 16 mm, Schneidmesser 30 mm, Bohrkopf 30 mm, Gelenkbohrkopf 25 mm, Frässpitze 25 mm (Weitere lieferbar, siehe Zubehör-Prospekt).

Empfohlene Flexikern®-Ersatzwellen mit Kupplung

Für Rohr-Ø in mm:	Abmessung/Ausführung	Bestell-Nummer
50-75	10 mm Ø x 7,5m	55105
	10 mm Ø x 10,5m	55106
40-50	8 mm Ø x 7,5m	55085
	8 mm Ø x 10,5m	55086
	8 mm Ø x 15,0m	55087

Empfohlene Flexikern®-Ersatzwellen mit festem Standard-Bohrkopf

Für Rohr-Ø in mm:	Abmessung/Ausführung	Bestell-Nummer
50-75	10 mm Ø x 7,5m	55101
	10 mm Ø x 10,5m	55102
40-50	8 mm Ø x 7,5m	55081
	8 mm Ø x 10,5m	55082
	8 mm Ø x 15,0m	55083
20-50	7 mm Ø x 7,5m	55071
	7 mm Ø x 15,0m	55073

Empfehlenswerte Rohrreinigungsköpfe für die G75 (optional)



Set 1

für Rohre von 20 bis 75 mm Ø:

mit Flexikern®-Welle 10 mm Ø x 7,5 m mit G75 Köpfe-Set, 5tlg., und Flexikern®-Welle 7 mm Ø x 7,5 m mit festem Standard-Bohrkopf für bogenreiche Rohre, 2 Wellen-Magazinen, im Stahlblech-Koffer

Best.-Nr. 50751

Set 2

für Rohre von 20 bis 50 mm Ø

mit Flexikern®-Welle 7 mm Ø x 7,5 m mit festem Standard-Bohrkopf, 1 Wellen-Magazin, im Stahlblech-Koffer

Best.-Nr. 50752

Set 3

für Rohre von 40 bis 50 mm Ø

mit Flexikern®-Welle 8 mm Ø x 7,5 m mit festem Standard-Bohrkopf, 1 Wellen-Magazin, im Stahlblech-Koffer

Best.-Nr. 50753



*Optional mit unserem Universal-T-Nut-Kupplungs-System lieferbar. Zur Bestellung ergänzen Sie einfach die Bestell-Nr. mit einem „-T“ für „T-Nut“. Beispiel: aus Bestell-Nr. 50751 wird dann Bestell-Nr. 50751-T.